


Aansluitkabel met connector female

ADOAF040MSS0005A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 60 AC / < 75 DC

Beschermklasse III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67; (indien aangesloten)

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 16 x 8 x 26

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10864



Aansluitkabel met connector female

ADOAF040MSS0005A04

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit