


Aansluitkabel met connector female

ADOAH043MSS0010H04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

27 x 15 x 39

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, anti-aangroei

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

2 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10871



Aansluitkabel met connector female

ADOAH043MSS0010H04

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij; bestraald; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, anti-aangroei



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit