


## Verbindingskabel

VDOAH043MSS0001I04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 67

## Mechanische eigenschappen

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

## Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

2 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

# E10875



## Verbindingskabel

VDOAH043MSS0001I04STGH040MSS

### Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij; bestraald; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

