


Verbindingskabel

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

2 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Verbindingskabel

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij; bestraald; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

