

E10883




Verbindingskabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E10884

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij; Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verbindingskabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; bestraald; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm

