




Zelfbedraadbare connector female

SDOAK190MSSFKPG



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	7,5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	148,5
Afmetingen	[mm]	51 x 26 x 58
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Soldeeraansluiting: ...1 mm²; Kabelmantel: Ø 10...14 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10886



Zelfbedraadbare connector female

SDOAK190MSSFKPG

Aansluiting

