


## Zelfbedraadbare connector female

SDOGK190MSSFKPG



## Toepassingsgebied

Applicatie

Industriële applicaties / fabrieksautomatisering

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	7,5

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 65

## Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	82,4
Afmetingen [mm]	26 x 26 x 49
Materiaal gegoten onderdeel	messing, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

## Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

## Elektrische aansluiting

Soldeeraansluiting: ...1 mm<sup>2</sup>; Kabelmantel: Ø 10...14 mm

## Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, recht; Contactpinnen: 19; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld



# E10887



## Zelfbedraadbare connector female

SDOGK190MSSFKPG

### Aansluiting

