




Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0010H04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



| Toepassingsgebied             |                                                   |                                                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen      | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |                                                                                                      |
| Siliconenvrij                 | ja                                                |                                                                                                      |
| Elektrische eigenschappen     |                                                   |                                                                                                      |
| Voedingsspanning              | [V]                                               | < 250 AC / < 300 DC                                                                                  |
| Stroombelasting gezamenlijk   | [A]                                               | 4                                                                                                    |
| Omgevingsvariabelen           |                                                   |                                                                                                      |
| Omgevingstemperatuur          | [°C]                                              | -40...90                                                                                             |
| Beschermklasse                | IP 67; IP 68; IP 69K                              |                                                                                                      |
| Toelatingen / testen          |                                                   |                                                                                                      |
| Trillingsbestendigheid        | EN 60068-2-6 Fc                                   | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C                                                                 |
|                               |                                                   | 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen                                                      |
| Schokbestendigheid            | EN 60068-2-27 Ea                                  | 100 g 11 ms halve sinus; per 6 schokken in iedere richting van de 3 coördinaatassen / -40 °C / 85 °C |
| Permanente schokbestendigheid | EN 60068-2-29 Eb                                  | 40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten / -20 °C / 50 °C                    |
| Snelle temperatuurwisseling   | EN 60068-2-14 Na                                  | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s<br>50 cycli                                            |
| Zoutsproeitest                | EN 60068-2-52 Kb                                  | ernst van de situatie 5 (4 testcycli)                                                                |
| Mechanische eigenschappen     |                                                   |                                                                                                      |
| Afmetingen                    | [mm]                                              | 15 x 15 x 43                                                                                         |
| Materialen                    | TPU                                               |                                                                                                      |

# E10908



## Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0010H04

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiaal gegoten onderdeel | TPU                 |
| Materiaal overwerpmoer      | messing, vernikkeld |

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|


### Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>


### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;

Aandraaimoment: 0,5 Nm



### Aansluiting



|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BK = | zwart         |
| BN = | bruin         |
| BU = | blauw         |
| WH = | wit           |