


E10919



Zelfbedraadbare stekker

SSTGF030MSSFKPG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Applicatie	Industriële applicaties / fabrieksautomatisering

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	10,7
Afmetingen [mm]	12 x 12 x 50
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: 0,14...0,5 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...5 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Contactpinnen: 3, verguld; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

