


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

2

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-15...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Aantal poorten
centraalverdeler

8

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

8 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10922



Centrale verdeler


ZDO8F039MSS0010A10

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR / PVC, Halogeen vrij, zwart, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M8; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm





Centrale verdeler

ZDO8F039MSS0010A10

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel