


Verbindingskabel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11330

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermklasse

III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpvoer

messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

1 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Verbindingskabel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, TPU, Halogeen vrij; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

