




Verbindingskabel

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11347
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij
--------------------------	---------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10940




Verbindingskabel

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, TPU, Halogeen vrij; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

