




Aansluitkabel met connector female

ADOGF030VAS0010A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse		III


Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	10 x 10 x 33
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting		
Kabel: 10 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)		




E10944



Aansluitkabel met connector female

ADOGF030VAS0010A03

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw