


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC004

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermlasse

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

10

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-15...80


Beschermlasse

IP 67



Centrale verdeler


ZDO4H059MSS0000-00STAM190MSS

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	28 x 60 x 118
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Aantal poorten centraalverdeler		4
Uitvoering connector		M12
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting		
Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm		
		

Centrale verdeler

ZDO4H059MSS0000-00STAM190MSS

Aansluiting



Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

