




Aansluitkabel met connector female

ADOAK190MSS0005B19

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	51 x 26 x 58
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10947



Aansluitkabel met connector female

ADOAK190MSS0005B19

Aansluiting

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel