




Aansluitkabel met connector female

ADOGK190MSS0010B19

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	26 x 26 x 49
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10948



Aansluitkabel met connector female

ADOGK190MSS0010B19

Aansluiting
