


Verbindingskabel

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC012

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]

15 x 15 x 42

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Verbindingskabel

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

