

Verbindingskabel

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassen

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 42

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld





Verbindingskabel

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij; 4 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

