




Aansluitkabel met connector female

ADOAH050VAS0025E05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



| Toepassingsgebied           |      |                                    |
|-----------------------------|------|------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen    |      | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
| Siliconenvrij               |      | ja                                 |
| Elektrische eigenschappen   |      |                                    |
| Voedingsspanning            | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                  |
| Stroombelasting gezamenlijk | [A]  | 4                                  |
| Omgevingsvariabelen         |      |                                    |
| Omgevingstemperatuur        | [°C] | -25...100                          |
| Beschermklasse              |      | IP 68                              |
| Mechanische eigenschappen   |      |                                    |
| Afmetingen                  | [mm] | 26,5 x 15 x 38,5                   |
| Materialen                  |      | PVC                                |
| Materiaal gegoten onderdeel |      | PVC                                |
| Materiaal overwerpmoer      |      | 1.4404 (roestvast staal / 316L)    |
| Opmerkingen                 |      |                                    |
| Verpakkingseenheid          |      | 1 stuk                             |

# E10953



## Aansluitkabel met connector female

ADOAH050VAS0025E05

### Elektrische aansluiting

Kabel: 25 m, PVC, oranje, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Aansluiting



Aderkleuren :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | zwart |
| BN = | bruin |
| BU = | blauw |
| GY = | grijs |
| WH = | wit   |