


Aansluitkabel met connector female

ADOGF030MSS0006E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10973



Aansluitkabel met connector female

ADOGF030MSS0006E03

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw