


E10980



Aansluitkabel met connector female

ADOAH080MSS0010A06



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 60 AC/DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	479
Afmetingen	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukiet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10980



Aansluitkabel met connector female

ADOAH080MSS0010A06

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, zwart; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld



Aansluiting

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
WH =	wit
YE =	geel