


Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ZDS0005E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	PUR
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	PUR
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	zinkdrukriet
------------------------	--------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10008



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ZDS0005E03

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw