




Zelfbedraadbare connector female

SDOAH042PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11510
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
Beschermklasse		IP 65
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	20 x 34 x 32
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		PA (polyamide)
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH042PLSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,5 mm²; Wartel: PG 7

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting

