

E10090




Zelfbedraadbare connector female

SDOAH042PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11510

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC

Uitgangen

Elektrische uitvoering PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -30...80

Beschermklasse IP 65

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 20 x 34 x 32

Materialen PA (polyamide)

Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)

Materiaal overwerpmoer PA (polyamide)

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E10090



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH042PLSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,5 mm²; Wartel: PG 7

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting

