


Zelfbedraadbare connector female

SDOAH041PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11510

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 65
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	20 x 34 x 32
------------	------	--------------

Materialen	PA (polyamide)
------------	----------------

Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)
-----------------------------	----------------

Materiaal overwerpmoer	PA (polyamide)
------------------------	----------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH041PLSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,5 mm²; Wartel: PG 7

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting

