




Aansluitkabel met connector female

ADOGB030PLS0005E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	26 x 26 x 60
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		PA (polyamide)

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: PA (polyamide)




E10105



Aansluitkabel met connector female

ADOGB030PLS0005E03

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw