


Inbouwstekker

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 O-ring

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 600 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...100

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

45,5

Montageschroefdraad

1/2" NPT

Materialen

aluminium geanodiseerd

Materiaal gegoten onderdeel

aluminium, geanodiseerd

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Inbouwstekker

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Elektrische aansluiting


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: aluminium, geanodiseerd; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
GN =	zwart
RD =	groen
WH =	rood
	wit