


Aansluitkabel met connector female

ADOAH040PLS0005E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	25 x 15 x 32
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		PUR

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: PUR



E10128



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040PLS0005E03

Aansluiting

