


E10137



Zelfbedraadbare connector female

SDOGJ040PLSFKPG



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	26,6
Afmetingen	[mm]	25 x 25 x 56
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		ULTRAMID

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10137



Zelfbedraadbare connector female

SDOGJ040PLSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M18, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: ULTRAMID



Aansluiting

