


Aanslag

LIMIT PLUNGERS ITB



1 beweegbare bout met veerretour aanslagelement 1,5mm, Ø 5,5mm

Toepassingsgebied

Uitvoering

voor bouwvorm , Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

44,4

Materialen

Aanslag: automatenstaal; aanslagbout: 1.0503 (staal / C45K)
gehard aan kopzijde; Overwerpmoer: messing vernikkeld

Aandrijfkraft

[N]

4,9...7845

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk