

E10158




Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0002E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC615

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	65,4
Afmetingen	[mm]	26 x 15 x 38
Materialen		TPU transparant
Materiaal gegoten onderdeel		TPU, transparant
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10158



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0002E03

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :
BN = bruin
BK = zwart
BU = blauw