


Aansluitkabel met connector female

ADOAG030--S0002E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E10217

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse		III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	17 x 8 x 25
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10194



Aansluitkabel met connector female

ADOAG030--S0002E03

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw