

E10216




Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0002A02

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC161

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 15 x 15 x 43

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E10216



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0002A02

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR / PVC, zwart, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



BK = Aderkleuren :
WH = zwart
 wit