

Aansluitkabel met connector female

ADOAA030MSS0010E03



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Toepasbaar in kabelrupsen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 250 AC/DC

Stroombelasting gezamenlijk [A] 4; (40° C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...85

Beschermklassse IP 67

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring

Ta < 75 °C

File nummer UL E191684

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 383,5

Afmetingen [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Materialen TPU zwart

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal oververpmoer messing, vernikkeld

Toepasbaar in kabelrupsen ja

Toepasbaar in kabelrupsen buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter

bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²

buigcycli > 2 Mio.

torsiebelasting ± 180 °/m

E10261



Aansluitkabel met connector female

ADOAA030MSS0010E03

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PVC, geel, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", haaks; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Aderkleuren :

groen

rood / zwart

rood / wit