




Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC015
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	18 x 54 x 82
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU

E10278



Centrale verdeler

ZDO4H055MSS0005H07

Aantal poorten centraalverdeler	4
Uitvoering connector	M12

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	4 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm






Centrale verdeler

ZDO4H055MSS0005H07

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
WH =	wit
YE =	geel