


Aansluitkabel met connector female

ADOAG032--S0010A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermklassse

III

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 65

Mechanische eigenschappen

Materialen

TPU transparant

Materiaal gegoten onderdeel

TPU, transparant

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

1 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10289



Aansluitkabel met connector female


ADOAG032--S0010A03

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: Snap-in



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
	blauw