

E10304




Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0002A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC004

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 27 x 15 x 39

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E10304



Aansluitkabel met connector female


ADOAH040MSS0002A04

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
WH =	blauw
	wit