


E10305



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0005A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 27 x 15 x 39

Materialen TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm




E10305



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0005A04

Aansluiting



Aderkleuren :

BN = bruin
BK = zwart
BU = blauw
WH = wit

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief