




Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAS0010E02

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting		
Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)		




E10334



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAS0010E02

Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
WH =	zwart
	wit