

E10353




Aansluitkabel met connector female

ADOGF030MSS0002A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Wordt vervangen door: E11486



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




E10353



Aansluitkabel met connector female

ADOGF030MSS0002A03

Aansluiting



Aderkleuren :

BN = bruin
BK = zwart
BU = blauw

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Wordt vervangen door: E11486