


Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSN0002A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: ENC04A

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Applicatie

Ex zone 1

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 15 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 67

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit

[nF]

0,196

Max. zelfinductie

[μH]

4

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

27 x 15 x 39

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Opmerkingen

Bij toepassing van aansluitkabels in explosiegevaarlijke gebieden (ATEX) bestaan bijzondere voorwaarden voor de bekabeling.

de eisen van de relevante specificaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10355



Aansluitkabel met connector female


ADOAH040MSN0002A04

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR / PVC, blauw, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit