




Verbindingskabel

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC038
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	TPU
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
------------------------	---------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, groen
	in bedrijf	1 x LED, geel

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10374



Verbindingskabel

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranje; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

