


Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSN0020A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie	Ex zone 1
------------	-----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 15 DC
----------------------	---------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit [nF]	0,196
---------------------------	-------

Max. zelfinductie [µH]	4
------------------------	---

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	15 x 15 x 43
-----------------	--------------

Materialen	TPU blauw
------------	-----------

Materiaal gegoten onderdeel	TPU, blauw
-----------------------------	------------

Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
------------------------	---------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	Bij toepassing van aansluitkabels in explosiegevaarlijke gebieden (ATEX) bestaan bijzondere voorwaarden voor de bekabeling. de eisen van de relevante specificaties vallen onder de verantwoording van de gebruiker
-------------	--

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10378



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSN0020A04

Elektrische aansluiting


Kabel: 20 m, PUR / PVC, blauw, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, blauw; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit