


Verbindingskabel

VDOAH032MSS0002H03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC053

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

1 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

Verbindingskabel

VDOAH032MSS0002H03STGH030MSS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, zwart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

