


E11425




Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAB031MSS0005H03STGH030MSS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten	
Applicatie	Industriële applicaties / fabrieksautomatisering	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]	< 24 AC/DC	
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)	
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80	
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	267,7	
Materiaal gegoten onderdeel	PUR	
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Schroef: 1 Tag label houder: 1	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 3, verguld; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm		



E11425




Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAB031MSS0005H03STGH030MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, \varnothing 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x \varnothing 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B DIN, haaks; Contactpinnen: 3, Messing vernikkeld; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

