




Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]	< 24 AC/DC	
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)	
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80	
Beschermklasse	IP 65	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	45,5	
Materialen	PUR	
Materiaal gegoten onderdeel	PUR	
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Schroef	
	Tag label houder	

Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm C DIN, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: Messing vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

