

## Verbindingskabel

VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC015

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermklasse

IP 68

## Mechanische eigenschappen

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

## Verbindingskabel

VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS

### Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

