

## Verbindingskabel

VDOAH043MSS0005H04STAH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC039

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij ja

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC

Stroombelasting gezamenlijk [A] 3

## Uitgangen

Elektrische uitvoering PNP

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...85

Beschermklassse IP 68

## Mechanische eigenschappen

Materialen PUR

Materiaal gegoten onderdeel PUR

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| Weergave | schakelstatus | 2 x LED, geel  |
|          | in bedrijf    | 1 x LED, groen |

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

## Verbindingskabel

VDOAH043MSS0005H04STAH040MSS

### Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrische aansluiting

#### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

