



Aansluitkabel met connector female

ADOAF032VAS0005E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVT131

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermklass

III

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

18 x 10 x 28

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpvoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

1 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

E11501



Aansluitkabel met connector female

ADOAF032VAS0005E03

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Aansluiting



BK = Aderkleuren :
BN = zwart
BU = bruin
 blauw