



Aansluitkabel met connector female

ADOAF032VAS0010E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermlasse

III

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermlasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

312

Afmetingen

[mm]

18 x 10 x 28

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

1 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11502



Aansluitkabel met connector female

ADOAF032VAS0010E03

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw